

Cev iz umetne mase

PL-3-BL

Številka dela: 3453

FESTO

za vijajčne priključke CK in N (odobren za uporabo v živilski industriji).
Maksimalni tlak je dopusten pri maksimalni temperaturi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4,3 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	18 mm
Notranji premer	3 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 9 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-30 ... 60 °C
Dovoljenje	TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,0068 kg/m
Barva	modra
Trdota v Shore	D 42 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	PE