

# Krmilni drsnik HSO-4/3-M5



Številka dela: 34539

FESTO

potni ventil 4/3 z ročico, v srednjem položaju odprt.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2006

Ta tip je primeren za obratovanje z vakuumom. Priključek za vakuum na 1 (P) in 3 (R).



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Normalni imenski pretok	130 l/min
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 4	M5
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Vrtljiv drsnik
Imenska velikost	3,6 mm
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Vklopni moment	0,3 Nm
Masa izdelka	0,035 kg
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa