


# Nihajna prirobnica SSNG-125

Številka dela: 34568  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

s sferičnim uležajenjem,  
za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrov LBG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2015. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	125
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	3.082 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacija o materialu, pritrditev	Nodularna litina
Informacija o materialu, zglobni ležaj	Jeklo PTFE
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan