


# Vmesna plošča MUH-ZP-D-3-24G

Številka dela: 34934  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	14,5 mm
Dimenzija rastra	72 mm
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak	2 ... 10 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR