


Vmesna plošča MUHX2-ZP-D-3-24G

Številka dela: 34935
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2026. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Imenska velikost | 14,5 mm |
| Dimenzija rastra | 72 mm |
| Način vklopa | električni |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pomožni ročni vklop | Tipalni |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak | 2 ... 10 bar |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Dopustna nihanja napajanja | +/- 10 % |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 ... 40 °C |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 500 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |