


Vodilna enota FEN-8/10- -GF

Številka dela: 35196

FESTO

z drsnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8/10
Gib	1 ... 100 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Drсно vodilo
Konstrukcijska zgradba	Vodilo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za premik	15 N
Dodatek mase na 10 mm giba	8 g
Osnovna masa za 0 mm giba	332 g
Dodatek mase na 10 mm giba	8 g
Masno središče gibajočih se mas pri gibu 0 mm	30 mm
Dodatek masnega središča gibajočih se mas na 10 mm giba	4,9 mm
Način pritrditve	z notranjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vodilni element	visokolegirano jeklo
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, plošča jarma	Al zlitina za kovanje, eloksirana