


Dušilni ventil za izpuh GRE-3/8-NPT

Številka dela: 35311

FESTO

z integriranim glušnikom iz sintrane kovine za dušenje na določenih vrstah ventilov.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilnik-glušnik
Pnevmatični priključek 1	NPT3/8-18
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 70 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS