


# Zaščita odzračitve VABD-D3-SN-N12

Številka dela: 3535104

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-50 ... 60 °C
Način pritrditve	za uvitje z zunanjim navojem
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	EPDM
Material, odzračitveni vijak	PA