

Vakuumski prisesek VASB-100-1/4-NBR

Številka dela: 35416

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Premer priseseka	100 mm
Efektiven premer priseseka	85 mm
Lega priključka	zgoraj
Oblika priseseka	okrogel meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	397 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	397 N
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev priseseka	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Barva	črna
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	cinkova tlačna litina
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	NBR