

Mehast prisesek VASB-15-1/8-PUR

Številka dela: 35418

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3 mm
Premer priseseka	15 mm
Efektiven premer priseseka	12 mm
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten
Delovni medij	atmosferski zrak
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	7,9 N
Pritrdilni navoj	G1/8
Pritrditev priseseka	G 1/8
Vakuumski priključek	G1/8
Trdota v Shore	62
Informacije o materialu navojnega zatiča	cinkova tlačna litina
Informacije o materialu priseseka	TPE-U(PU)