


Mehast prisesek VASB-40-1/4-PUR

Številka dela: 35420

FESTO

s tesnilom OL.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|--|
| Imenska velikost | 4 mm |
| Premer priseska | 40 mm |
| Efektiven premer priseska | 32 mm |
| Konstruksijska zgradba | Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten |
| Delovni medij | atmosferski zrak |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma | 56 N |
| Pritrdilni navoj | G1/4 |
| Pritrditev priseska | G 1/4 |
| Vakuumski priključek | G1/4 |
| Trdota v Shore | 62 |
| Informacije o materialu priseska | TPE-U(PU) |