


Povezovalni kabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

Številka dela: 3579468

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	c CSA us (OL)
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	80 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema, oblika B po industrijskem standardu 11 mm
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	3
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	3
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 230 V
Imenska delovna napetost DC	230 V
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 230 V
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	10 A
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	0,6 m
Lastnost vodnika	Standarden
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Premer kabla	5,9 mm
Toleranca premera kabla	± 0,3 mm
Struktura kabla	3x0,75
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-25 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, ohišje	TPE-U(PUR)
Barva ohišja	črna
Material, izolirni ovoj	PP