


# Vtično-vijačen priključek L LCNH-M5-PK-2

Številka dela: 35982

FESTO

vrtljiv, s podaljšanim ohišjem, za cev iz umetnih mas PAN, PUN, PP, PU,  
PR, s tesnilnim obročem.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Imenska velikost                                  | 1,3 mm   |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč   |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar   |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                               | 0 ... 60 °C  |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj M5   |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 3 mm                                    |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS   |
| Material, ohišje                                  | Jeklo<br>cinkova tlačna litina                                     |