


# Aksialni sklop EAMM-A-S38-42A-G2

Številka dela: 3637965

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost        |
|---------------------------|-----------------|
| Položaj vgradnje          | poljubno        |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C  |
| Relativna zračna vlažnost | 0-95 %          |
| Stopnja zaščite           | IP40            |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C  |
| Prenosljivi navor         | 3.5 Nm          |
| Teža izdelka              | 310 g           |
| Koda vmesnika aktuatorja  | S38             |
| Koda vmesnika Motor In    | 42A             |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS |