


# Aksialni sklop EAMM-A-S62-87A-G2

Številka dela: 3637966

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1150 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika Motor In	87A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS