



Robusten ventil s tipko

PV-3-1/8

Številka dela: 3648
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	80 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil z vračanjem z vzmetjo
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	2 mm
Princip tesnenja	mehak
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	povraten
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	520 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij