


Mehast valj EB-215-80

Številka dela: 36488

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	215
Zahtevan vgradni \emptyset	230 mm
Hod	80 mm
Največja višina, izvlečen položaj	135 mm
Največji kot nagiba	20 stp
Največji odmik	10 mm
Najmanjša vgradna višina	50 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	200 N
Teža izdelka	2000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano