


# Mehast valj EB-165-125

Številka dela: 36491

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	165
Zahtevan vgradni $\emptyset$	180 mm
Hod	125 mm
Največja višina, izvlečen položaj	200 mm
Največji kot nagiba	30 stp
Največji odmik	20 mm
Najmanjša vgradna višina	72 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	200 N
Teža izdelka	1500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano