


# Mehast valj EB-250-185

Številka dela: 36493

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	250
Zahtevan vgradni $\emptyset$	265 mm
Hod	185 mm
Največja višina, izvlečen položaj	275 mm
Največji kot nagiba	25 stp
Največji odmik	20 mm
Najmanjša vgradna višina	75 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	200 N
Teža izdelka	3000 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano