

Spirala za vezanje cevi

PKB-50-BL

Številka dela: 3656

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	za maks. premer snopa cevi 50 mm
Zunanji premer	6 mm
Notranji premer	4 mm
Navodila za uporabo	12 cevi z zunanjim premerom 12 mm 28 cevi z zunanjim premerom 8 mm 50 cevi z zunanjim premerom 6 mm 60 cevi z zunanjim premerom 4 mm
Dolžina cevi	50 m
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka glede na dolžino	0,0146 kg/m
Barva	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE