


Priključni kabel NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Številka dela: 3673475

FESTO

pnevmatičen/električen, primeren za linearni pogon DFPI-...-E-...P,
dolžina 0,6 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dolžina zaščitne cevi	0,6 m
Položaj vgradnje	poljuben
Uporaba na prostem	C1 - vremensko zaščiteno področje uporabe
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Relativna vlažnost zraka	5 - 100 % kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Električni priključek 1	Raven vtič, 3-polni
Električni priključek 2	prost konec, 3-žilni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Pnevmatični priključek	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Min. premer upogiba kabla	100 mm
Struktura kabla	3x0,75
Masa izdelka	280 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zaščitna cev	PA
Material, vijačni priključek zaščitne cevi	PA
Material, oplasčenje kabla	PVC
Material, tesnilo	TPE