


Glava ojačevalnika VE-5

Številka dela: 3717

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak	0.1 bar...0.3 bar
Krmilni tlak	0.3 bar
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C