


PE pretvornik PE-1000

Številka dela: 3719

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60947-5-1
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Merilna veličina	relativni tlak
Metoda merjenja	pnevmatično-električni pretvornik tlaka PE
Delovni tlak	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Preklopni izhod	s kontakti
Preklopna funkcija	Vrednost praga s fiksno histerezo
Funkcija preklopnega elementa	preklopnik
Vklopna točka	0.05 bar
Izklopna točka	0.05 bar
Največja preklopna izhodna napetost AC	250 Volt
Največja preklopna izhodna napetost DC	250 Volt
Kategorija uporabe, induktivna obremenitev	AC-14 DC-13
Kategorija uporabe, uporovna obremenitev	AC-12 DC-12
Električni priključek	4-žilni kabel
Električni priključek 1, vrsta priključka	kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	odprt konec
Dolžina kabla	1 m
Material kableskega plašča	PVC
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	M5
Teža izdelka	230 g
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina Aluminij, eloksiran

Značilnost	Vrednost
Možnosti nastavitvev	fiksna nastavitvev
Stopnja zaščite	IP62
Izolacijska napetost	2 kV
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja umazanosti	3