

Element prilagodljivega prijemalnika DHAS-GF-120-U-BU

Številka dela: 3998959

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	120
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	10 °C...50 °C
Teža izdelka	29 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material vpenjalnih čeljusti	TPE-U (PU)