


Prijemalo adaptivnega prijemala DHAS-GF-60-U-BU

Številka dela: 3998967

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	60
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	10 ... 50 °C
Masa izdelka	7 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vpenjalne čeljusti	TPE-U(PU)