


# Kazalnik položaja SASF-S2-B-F-A34

Številka dela: 4046082

FESTO

za montažo na pogonsko gred standardnih pogonov po VDI/VDE 3845  
(razpored lukenj 80 mm).



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 90 deg
Dimenzije Š x D x V	Ø 65 x 40
Odpornost na vibracije	Test transporta s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-4 in EN 60068-2-6
Odpornost na udarce	Udarni preizkus s stopnjo zahtevnosti 2 po FN 942017-5 in EN 60068-2-27
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	55 g
Način pritrditve	po VDI/VDE 3845
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, distančnik	PA
Material, ohišje	PA PP visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno