

# Flexopneu cev PX-6

Številka dela: 4094

FESTO

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	9 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	30 mm
Notranji premer	6 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 12 bar
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,14 kg/m
Barva	srebrna
Trdota v Shore	75 +/- 5
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu cevi	NBR