

Flexopneu cev PX-9

Številka dela: 4095

FESTO

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--------------------------------------|
| Zunanji premer | 12 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 45 mm |
| Notranji premer | 9 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | 0 ... 12 bar |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,171 kg/m |
| Barva | srebrna |
| Trdota v Shore | 75 +/- 5 |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS |
| Informacije o materialu cevi | NBR |