



# Skupina IN-členov ZK-PK-3-6/3

Številka dela: 4204

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	IN-funkcija
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Način pritrditve	pritrnitev na sprednjo ploščo
Normalen nazivni pretok	100 l/min
Delovni tlak	1.6 bar...8 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	POM
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. conA 1 (ATEX) conA 2 (ATEX) conA 21 (ATEX) conA 22 (ATEX)
Nazivni premer	2.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	85 g
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Material tesnil	NBR