

Cev iz umetne mase PP-4-NT

Številka dela: 4231

FESTO

za vijajčne priključke CK in CN, primerno za višje tlake in temperature, poliamid (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	6 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	32 mm
Notranji premer	4 mm
Min. polmer krivljenja	14 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 19 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd TÜV
Masa izdelka glede na dolžino	0,0163 kg/m
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-A