



Pnevmatični ventil VL/O-3-PK-3

Številka dela: 4233

FESTO

Glede na izbiro priključkov, je ventil normalno odprt ali zaprt.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Normalni imenski pretok	100 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Imenska velikost	2,5 mm
Čas preklopa izključen	50 ms
Čas preklopa vključen	12 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	110 g
Način pritrditve	na priključni plošči na montažne okvirje s skožno izvrtino po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Material, priključna plošča	Med (medenina) Ojačan PPS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Umetna masa cinkova tlačna litina