

Krogelni ventil VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Številka dela: 4405653

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------|-------------------------|
| Konstruktivna zgradba | 2-potni krogelni ventil |
| Način upravljanja | mehanski |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo |
| Priključek armature | Rp2 |

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Prikazovalnik preklopnega položaja | Smer reže = smer pretoka |
| Vzorec izvrtin prirobnice | F03 F05 |
| Notranji Ø | 50 mm |
| Nazivni premer DN | 50 |
| Ventilska funkcija | 2/2 |
| Smer toka | obojestranski |
| Nazivni tlak armature PN | 25 |
| Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN | 14.5 Nm |
| Na podlagi standarda | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -15 °C...90 °C |
| Pretok Kv | 243 m ³ /h |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Material ohišja | Medenina nikljan |
| Številka materiala ohišja | CW617N |
| Material tesnil | FPM HNBR PTFE |
| Material krogle | medenina kromiran |
| Številka materiala krogle | CW617N |
| Material gredi | Medenina |
| Številka materiala gredi | CW617N |
| Teža izdelka | 1770 g |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o tlačni opremi |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |