

Kroglična pipa

VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Številka dela: 4405687

FESTO

Medenina, ročna izvedba, 2/2 potni, imenska velikost 3/4", PN50, navoj EN 10226-1.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Konstruktivna zgradba | 2-potna kroglična pipa |
| Način vklopa | mehanski |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Rp3/4 |
| Prikazovalnik položaja vklopa | Smer zareze = smer pretoka |
| Notranji premer | 20 mm |
| Imenski premer DN | 20 |
| Ventil | 2/2 |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 50 |
| Vklonni moment pri diferenčnem tlaku, imenski tlak armature | 20 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 10226-1 |
| Medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010[-:--] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine |
| Temperatura medija | -15 ... 120 °C |
| Pretok Kv | 28 m ³ /h |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Material, ohišje | Med (medenina) nikljan |
| Številka materiala ohišja | CW617N |
| Material, tesnilo | NBR PTFE |
| Material, krogla | Med (medenina) kroman |
| Številka materiala krogle | CW617N |
| Material, gred | Med (medenina) |
| Številka materiala gredi | CW617N |
| Masa izdelka | 335 g |
| Dovoljenje | DVGW Plin DVGW Voda |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EU-smernici za tlačne naprave |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |