

Kroglična pipa


VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Številka dela: 4405689

FESTO

Medenina, ročna izvedba, 2/2 potni, imenska velikost 1", PN40, navoj EN 10226-1.

Ta izdelek Festo prodaja in ne proizvaja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	2-potna kroglična pipa
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp1
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Notranji premer	25 mm
Imenski premer DN	25
Ventil	2/2
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	40
Vklopni moment pri diferenčnem tlaku, imenski tlak armature	25 Nm
Zasnovan na osnovi standarda	EN 10226-1
Medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010[-::-] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine
Temperatura medija	-15 ... 120 °C
Pretok Kv	39 m ³ /h
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Številka materiala ohišja	CW617N
Material, tesnilo	NBR PTFE
Material, krogla	Med (medenina) kroman
Številka materiala krogle	CW617N
Material, gred	Med (medenina)
Številka materiala gredi	CW617N
Masa izdelka	480 g
Dovoljenje	DVGW Plin DVGW Voda
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev