


Sojemalo DARD-L8-40-S

Številka dela: 4448222

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32/40
Radialni odstopok +/-	2,5 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Kratkotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	3.000 N
Dolgotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	1.400 N
Masa izdelka	109 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS brez bakra
Material, adapter	aluminij, eloksiran
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano