


Krogelni ventil VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3

Številka dela: 4451859

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	3-potni krogelni ventil T-izvrtina
Način upravljanja	mehanski
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	Rp1 1/2
Prikazovalnik preklopnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Vzorec izvrtin prirobnice	F04 F05
Notranji Ø	38 mm
Nazivni premer DN	40
Ventilska funkcija	3/2
Smer toka	obojestranski
Nazivni tlak armature PN	25
Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN	26.7 Nm
Na podlagi standarda	EN 10226-1 ISO 5211
Medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] inertni plini voda – brez vodne pare nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 °C...130 °C
Pretok Kv, tip T eck	200 m ³ /h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	Medenina nikljan
Številka materiala ohišja	CW617N
Material tesnil	HNBR PTFE
Material krogle	medenina kromiran
Številka materiala krogle	CW614N
Material gredi	Medenina
Številka materiala gredi	CW614N
Teža izdelka	3190 g
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o tlačni opremi
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev