


Ventil s tipko F-3-M5

Številka dela: 4452

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Normalen nazivni pretok	80 l/min
Pnevmatični delovni priključek	M5
Delovni tlak	-0.9 bar...8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	neposredno
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	235 g
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M5