

# L hitro vijačeni priključek LCK-1/4-PK-6

Številka dela: 4472

FESTO

zasučen z dvema tesniloma.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,9 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	L-oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	11 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico
Material, objemna matica	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	Ojačan PA TPE-U(PU)
Material, votel vijak	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina