



Ventil

VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

Številka dela: 4514747

FESTO

3/2 monostabilen, F19A sistem tuljave, NAMUR.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	51 mm
Normalni imenski pretok	2.162 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	predkrmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Certifikat izdajnega oddelka	TÜV 968/V 1251.00/21
Imenska velikost	12 mm
Princip tesnenja	trd
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Varnostna funkcija	Varno odzračenje
Safety Integrity Level (SIL)	Izdelek se lahko uporablja v SRP/CS do SIL 3 (High Demand) do SIL 3 Low Demand način
Pretok Kv napajanja	1,98 m ³ /h
Pretok Kv odzračitve	3,86 m ³ /h
Normalni imenski pretok 2-3	4.224 l/min
Čas preklopa izključen	14 ms
Čas preklopa vključen	25 ms
Delovni medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masa izdelka	880 g
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica 1/4 NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij, prevlečen z emalom