



# Povratno-dušilni ventil GRF-PK-3X2

Številka dela: 4566

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	dušilna protipovratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Element za nastavljanje	narebreni vijak
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke	45 l/min
Normalni nazivni pretok v nepovratni smeri	45 l/min
Delovni tlak	0.5 bar...8 bar
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	145 g
Material vijaka za uravnavanje	Medenina