



Ventil s preklopno ročico

H-5/3-1/4

Številka dela: 4577

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/3 zaprt
Način vklopa	ročno
Normalni imenski pretok	680 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	7 mm
Princip tesnenja	mehak
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	ni reverzibilen
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	1.060 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4