

Priključna plošča VABS-S7-RB-B-N14-V14

Številka dela: 4727331

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj interni
Delovni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Priključek za krmilni zrak 12	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 1	1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	prirobnica 1/4 priključna shema NAMUR
Pnevmatični priključek 3	1/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminij, prevlečen z ematom
Material tesnil	NBR