

Krogelni ventil VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14

Številka dela: 4802246

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil
Način upravljanja	mehanski
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Priključek armature	sponka v skladu z DIN 32676, serija B

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik preklopnega položaja	Smer reže = smer pretoka
Vzorec izvrtin prirobnice	F0405
Notranji Ø	29.7 mm
Nazivni premer DN	25
Ventilska funkcija	2/2
Smer toka	obojestranski
Nazivni tlak armature PN	16
Sprožilni navor pri tlačni razliki, nazivni tlak, armatura PN	15 Nm
Na podlagi standarda	DIN 32676 ISO 5211
Medij	para Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] inertni plini voda nevtralne tekočine
Temperatura medija	-20 °C...200 °C
Pretok Kv	135 m ³ /h
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Material ohišja	Lito nerjavno jeklo
Številka materiala ohišja	1.4409
Material tesnila sedeža	Modificiran PTFE
Material tesnil	FPM PTFE
Material krogle	lito nerjavno jeklo
Številka materiala krogle	1.4409
Material gredi	visoko legirano nerjavno jeklo
Številka materiala gredi	1.4401
Teža izdelka	1550 g
Odobritev	3-A Sanitary CRN
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev