

Cevna vez RTU-PK-4/4

Številka dela: 4806

FESTO

z natičnim priključkom za cevi iz umetnih mas PP, PU, PR.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3,4 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Med (medenina)