


# Paralelni sklop EAMM-U-45-V25-42A-63

Številka dela: 4825645

★ Osnovni program

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	45
Srednja oddaljenost	63 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	3.600 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	4,35 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	247 g
Koda vmesnika aktuatorja	V25
Koda vmesnika, motor in	42A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS