


Sklopka EAMD-25-22-8-10X12

Številka dela: 5010861

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1 | 8 mm |
| Premer držala 2 | 10 mm |
| Velikost | 25 |
| Imenska dolžina | 22 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 8.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 3,2 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 8 Nm |
| Masa izdelka | 43,4 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |