

Sklopka

EAMD-33-22-19-10X12

Številka dela: 5030024

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1 | 19 mm |
| Premer držala 2 | 10 mm |
| Velikost | 33 |
| Imenska dolžina | 22 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 8.000 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 4,6 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 9 Nm |
| Masa izdelka | 46,1 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |