

Cev iz umetne mase

PC-9-BL

Številka dela: 5031

FESTO

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	15 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	47,5 mm
Notranji premer	9 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	0 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura okolice	-10 ... 35 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,136 kg/m
Barva	modra
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	PVC-P