


# Sklopka EAMD-42-40-18-16X25

Številka dela: 5056644

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	18 mm
Premer držala 2	16 mm
Velikost	42
Imenska dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	192 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS