

Sklopka

EAMD-56-46-14-23X27

Številka dela: 5062229

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	14 mm
Premer držala 2	23 mm
Velikost	56
Imenska dolžina	46,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	151 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	38 Nm
Masa izdelka	424 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS